


# Ikišama/srieginė L-jungtis CRQSL-M5-6

Gaminio numeris: 162871

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis   | Standartas  |
| Nominalus dydis                                 | 2 mm  |
| Sandarinio tipas ant varžto                     | Sandarinio žiedas   |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks  |
| Konstrukcija                                    | L-shape   |
| Dėžės dydis                                     | 1   |
| Konstrukcija                                    | Traukimo/ stūmimo principas   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa  |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 10 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi   |
| Nuoroda į darbinį slėgį                         | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C  |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 4 - Very high corrosion stress  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Food-safe                                       | See Supplementary material information  |
| Aplinkos temperatūra                            | -15 ... 120 °C  |
| Nominalus užveržimo momentas                    | 1,33 Nm   |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos       | ± 20 %  |
| Produkto svoris                                 | 18 g  |
| Naudojami laidai                                | PFAN  |
| Montavimo tipas                                 | External hex A/F 12   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | Išorinis sriegis M5   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | For tubing outside diameter 6 mm  |
| Material of threaded plug                       | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Informacija                                     | atitinka RoHS   |
| Material housing                                | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Material of threaded seal                       | FPM<br>aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis                                 |
| Material release ring                           | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Material of tubing seal                         | FPM   |
| Material of tube retaining claw                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Thrust ring material                            | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |