



# Tiesinė pavara DGPL-2"- -PPV-A-KF-B

Gaminio numeris: 162944

FESTO

Padėties nustatymui, be koto, su mechanine mova tarp stūmoklio ir pavaros, ir valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



## Tech. Duomenys

| Savybės                | Reikšmė   |
|------------------------|---|
| Ėiga                   | 10 ... 3.000 mm   |
| Stūmoklio diametras    | 2"  |
| Dempferiavimas         | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių<br>Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika |
| Kreipiančioji          | Cirkuliuojantis guolio kreipiklis   |
| Pavaros principas      | teigiamas blokavimas (griovelis)  |
| Darbinis slėgis        | 1,5 ... 8 bar   |
| Darbo režimas          | dvipusio veikimo  |
| Darbinė terpė          | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Aplinkos temperatūra   | -10 ... 60 °C   |
| Dempferiavimo ilgis    | 30 mm   |
| Pneumatinis pajungimas | NPT1/4-18   |