



Vienkryptis droselis GRLA-3/8-QS-8-RS-B

Gaminio numeris: 162970
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su įsriegtu varžtu ir sujungiama veržle

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Veikimo būdas	rankinis
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	650 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	600 ... 750 l/min
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.130 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	800 ... 1250 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 40 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	12,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Leistino judesio momento reguliavimo rankenėlė	0,4 Nm
Produkto svoris	40 g
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material release ring	POM
Material knurled head	Aliuminio liejinys
Material adjusting screw	Žalvaris
Material swivel fitting	PBT-sustiprintas