


# Posūtkio pavara DRRD-16-180-FH-Y9A

Gaminio numeris: 1644389

★ Kernprogramm

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Dempferiavimo kampas	43 deg
Abiejose pusėse nustatomas posūtkio kampas	+10 / -170 deg
Pasisukimo kampas	180 deg
Dempferiavimas	Y9: vidinė hidraulinė amortizacija, normali
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,59 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,07 kgm <sup>2</sup>
Produkto svoris	650 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material of drive shaft	Termiškai apdirbtas plienas
Material cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys lygiai anoduotas