

Stabdymo cilindras STAF-32-20-P-A-K

Gaminio numeris: 164880
Nebetiekiamas produktas


FESTO

Su svirtimi ir integruota flanšine plokšte.

Šis produktas negali būti naudojamas skysčių turinčioje aplinkoje.

Galimas lengvas modifikavimas į dvikryptį cilindrą.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Eiga | 20 mm |
| Stūmoklio diametras | 32 mm |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Vertikalus |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo traukimo veiksmas |
| Konstrukcija | Stūmoklio kotas su alkūnine svirtele |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | Cilindro kotas vienoje pusėje |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios | Kreipiamosios kotas |
| Darbinis slėgis | 1,5 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 480 N |
| Produkto svoris | 750 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Material cover | Aliuminis |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aliuminis |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material roll | POM |