

Stabdymo cilindras STAF-50-30-P-A-R


Gaminio numeris: 164893

FESTO

Su ritinėliu ir integruotu flanšu.

Šis produktas negali būti naudojamas skysčių turinčioje aplinkoje.

Galimas lengvas modifikavimas į dvikryptį cilindrą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	30 mm
Stūmoklio diametras	50 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas su ritinėliu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Cilindro kotas su plokštumomis
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Smūgio jėga	2.300 N
Leistina šoninė jėga perjungiant	1.100 N
Produkto svoris	1.460 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie ritinėlio medžiagą	Plienas