

Vienkryptis droselis GRLA-1/4-PK-4-B-CT

Gaminio numeris: 165649

FESTO

Išmetamo oro valdymui, su pasukama jungtimi.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | PK-4 su įvorės veržle |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4 |
| Reguliuojantis elementas | Varžtas |
| Montavimo tipas | Su sriegiu |
| Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi | 260 l/min |
| Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį | 220 ... 260 l/min |
| Darbinis slėgis | 0,3 ... 10 bar |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Darbinė terpė | Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm |
| Leidimas | Germanischer Lloyd |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0bar | 370 l/min |
| Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0bar | 315 ... 370 l/min |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Maksimalus priveržimo momentas | 11 Nm |
| Produkto svoris | 44 g |
| Informacija apie smeigę | Aliuminio liejinys |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys | Aliuminio liejinys |
| Posūkio šarnyro medžiagos duomenys | Cinkuota |