



# Slėgio jungiklis PEV-1/4-B-CT

Gaminio numeris: 165869

FESTO

Jungties lizdas įtrauktas į komplektaciją  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	CCC
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matuotas kintamasis	Santykinis slėgis
Matavimo metodas	Pneumatinis-elektrinis slėgio keitiklis
Darbinis slėgis	1 ... 12 bar
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras Filtruotas, suteptas suslėgtas oras Vanduo Mineralinis tepalas
Terpės temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Maksimalus perjungimo dažnis	3 Hz
Maksimali perjungimo išėjimo kintama įtampa	250 V
Maksimali perjungimo išėjimo nuolatinė įtampa	125 V
Maksimali išėjimo srovė	5.000 mA
Elektrinis pajungimas	A forma Kištukas pagal DIN 43650 Kubinės konstrukcijos
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Produkto svoris	220 g
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Slenksčio nustatymo diapazonas	1 ... 12 bar
Apsaugos klasė	IP65