


Rutulinis skirstytuvas VZBA-11/2"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T

Gaminio numeris: 1692218

FESTO

3/2-way, flange hole pattern F0405, thread EN 10226-1.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	3- eigė rutulinė sklendė L- tipo.
Veikimo būdas	mechaninis
Sandaravimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Rp1 1/2
Komutavimo pozicijos indikatorius	Griovelio kryptis = srauto kryptis
Flanšo skylės modelis	F04 F05
Vidinis diametras	31,8 mm
Skersmuo DN	40
Skirstytuvo funkcija	3/2
Rankinis valdymas	nėra
Srauto kryptis	reversuojamas
Nominalus armatūros slėgis	63
Paleidimo momentas	42 Nm
Paremtas standartu	EN 10226-1 ISO 5211
Terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos Vanduo (be vandens garų) Neutralūs skysčiai Kitos terpės pagal užklausą
Terpės temperatūra	-10 ... 200 °C
Flow rate Kv type L	33,2 m ³ /h
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Korpuso medžiagos numeris	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-sustiprintas
Material ball	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Rutuliuokų medžiagos numeris	1.4408
Material shaft	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Veleno medžiagos numeris	1.4401
Produkto svoris	3.800 g
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress