

Galinga kreipiančioji HD-12- -

Gaminio numeris: 170024


FESTO

Konfigūruojamas

Prieš užsakant prašome sukonfiguruoti produktą.

Priklausomai nuo konfigūracijos, teoriniai duomenys pateikti duomenų lape ir atitinkami priedai gali ne visiškai tikti šiam produktui.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2009.



Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Eiga	10 ... 1.550 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamosios be pavaros
Maksimalus greitis	3 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimali jėga Fy	1.120 N
Maksimali jėga Fz	1.120 N
Maksimalus momentas Mx	33,6 Nm
Maksimalus momentas My	50,4 Nm
Maksimalus momentas Mz	49 Nm
Judanti masė	330 g
Judanti masė 0 mm eigos	330 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	46 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	1.370 g
Informacija apie kreipiančiąsias	Plienas
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas