



Šarnyrinis modulis DSM-40-270-P-FW-CC

Gaminio numeris: 170091

FESTO

Su atlenktu velenu, smūgių slopintuvai abiejuose galuose
Pagal pareikalavimą, šios pavaros gali būti tiekiamos su ATEX sertifikatu. Duomenys pateikti "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" ir "CE-Zeichen" tinka tik pavaroms su sertifikatu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Dempferiavimo kampas	15 deg
Posūkio kampo nustatymo diapazonas	0 ... 240 deg
Pasisukimo kampas	240 deg
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Tikslius nustatymas	-1,5 deg
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Sukamas sparnas
Pozicijos atpažinimas	Be
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	0,7 Hz
ATEX identifikacija	II 2 G c T4
ATEX aplinkos temperatūra	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Sukimo momentas prie 6 bar	20 Nm
Produkto svoris	2.830 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie pavaros veleną	Plienas Nikeliuota
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys