


Nustatymo modulis SPC200-2AI-U

Gaminio numeris: 170177

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimali stiprinimo paklaida	0,2 %
Absoliutinis standartinės įtampos tikslumas	0,4 %
Analoginių jėjimų skaičius	2
Rezoliucija	12 Bit
Jėjimo filtras	Žemas praleidimas, 16 Hz
Jėjimo įtampos diapazonas	0 ... 10 V
Standartinės įtampos šaltinio maksimali apkrovos srovė	8 mA
Maksimali atšakos klaida	1,5 mV
Minimali jėjimo varža	200 kOhm
Standartinė įtampa	10 V
Tipinis srovės suvartojimas, plug-in modulis	10 mA
Produkto svoris	55 g
Absoliutinis konverterio tikslumas	< 0,3 % FS
Netiesiškumas	3 LSB
Elektrinis sujungimas, jėjimai	Galinė juosta 9 galvučių
Instaliacijos erdvė	Nuo 3 aukštyn