

Kabelis KSPC-AIF-1-WD-5

Gaminio numeris: 170236

FESTO

[Valdymo ašių sąsajai.](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 60 V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Produkto svoris	266 g
Elektrinė jungtis 1	Angled socket, M9, 5-pin, screened
Elektrinė jungtis 2	Socket strip 5-pin
Kabelio struktūra	2x0,25 mm ² + 2x0,34mm ² +0,49mm ²
Kabelio skersmuo	5,5 mm
Kabelio ilgis	5 m
Korpuso spalva	Juodas
Kabelio apvalkalo spalva	pilka šviesa
Informacija apie užveržimą	Nikeliuotas varis
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas PBT TPE-U(PUR)
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PUR)
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Gold-plated bronze Copper alloy, tinned