

Mini kreipiamoji su pneumatine pavara SLS-10-25-P-A

Gaminio numeris: 170495

FESTO

Plonos konstrukcijos, su preciziška riedėjimo guolių kreipiamąja.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	25 mm
Stūmoklio diametras	10 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Rutulinio guolio apkabos kreipiamoji
Konstrukcija	Jungas Stūmoklis Stūmoklio kotas Ball cage guide Šliaužiklis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Operating pressure	14,5 ... 145 psi
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,05 Nm
Maksimali jėga Fy	140 N
Maksimali jėga Fz	140 N
Maksimalus momentas Mx	1,1 Nm
Maksimalus momentas My	1,1 Nm
Maksimalus momentas Mz	0,7 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	39 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47 N
Judanti masė	60 g
Produkto svoris	182 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material of guide	Plienas
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis