

Ašies valdiklis SPC200/P02

Gaminio numeris: 170522

FESTO

1 arba 2 pneumatiniams ašims, su analoginiu generatoriumi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Įtaiso pajungimas	Pagrindinis blokas 4 moduliams Maitinimas Nuosekli sąsaja Skaitmeniniai I/O Valdymo blokas Generatoriaus nustatymo reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Ilgalaikis atsparumas smūgiams pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 82	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP20 pagal IEC 60529
Vibracijos varža pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 6	Patikrinta pagal griežtumo lygį 1
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C