

Priartėjimo jutiklis SMEO-8E-K-24-S6



Gaminio numeris: 171158
Nebetiekiamas produktas

FESTO

elektrinis, herkoninis kontaktas, pavaroms su T-grioveliu, be tvirtinimo elementų, su kabeliu, atsparus aukštai temperatūrai.

Separate mounting component SMB-8E required (part no. 178230)

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	T- formai
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Informacija	atitinka RoHS
Instructions for use	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetinis
Aplinkos temperatūra	-40 ... 120 °C
Kartojimo tikslumas	0,2 mm
Jungiklio išėjimas	Kontakto tipo
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Suveikimo laikas	$\leq 0,5$ ms
išjungimo laikas	0,03 ms
Maksimalus perjungimo dažnis	500 Hz
Maksimali išėjimo srovė	500 mA
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	10 W
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	10 W
Įtampos kritimas	0,5 V
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Perkrovimo galimybė	Negalimas
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
Jungties išėjimo kryptis	Šalutinis
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material cable sheath	TPE-S
Montavimo tipas	su priedais
Suspaudimo momentas	0,5 Nm
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	40 g
Korpuso spalva	Juodas
Material housing	Anodised aluminium TPE-U(PU) aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-40 ... 120 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Izoliacinė įtampa	50 V
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3