

# Priartėjimo jutiklis SMEO-8E-M12-LED-230



Gaminio numeris: 171160  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

elektrinis, herkoninis kontaktas, pavaroms su T-grioveliu, be tvirtinimo elementų, su kištuku M12.

Separate mounting component SMB-8E required (part no. 178230)

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	T- formai
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus atitinka EU reikalvumus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Informacija	atitinka RoHS
Instructions for use	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Kartojimo tikslumas	0,2 mm
Jungiklio išėjimas	Su kontaktu, dvipolis be LED funkcijos
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Suveikimo laikas	≤ 2 ms
išjungimo laikas	0,03 ms
Maksimalus perjungimo dažnis	500 Hz
Maksimali išėjimo srovė	120 mA
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	10 VA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	10 W
Įtampos kritimas	3,9 V
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Perkrovimo galimybė	Negalimas
Nominalus AC įtampos lygis	3 ... 230 V
Nominalus DC įtampos lygis	3 ... 250 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Jungties išėjimo kryptis	Šalutinis
Montavimo tipas	su priedais
Suspaudimo momentas	0,5 Nm
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	9 g
Korpuso spalva	Juodas

Savybės	Reikšmė
Material housing	Aluminio liejinys TPE-U(PU) aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo displejus	LED geltonas
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Izoliacinė įtampa	250 V
Atsparumas smūgiams	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3