

Apvalus cilindras DSAS-10- -PPV

Gaminio numeris: 171291
Nebetiekiamas produktas


FESTO

Antgalis su su posūtkio guoliu

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 1 ... 160 mm |
| Stūmoklio diametras | 10 mm |
| Dempferiavimas | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Dempferiavimo ilgis | 9,5 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 39,6 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 47,1 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 11,1 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 1 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 19 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 2,7 g |
| Pneumatinis pajungimas | M8x1 |
| Material cover | Aliuminio liejinys |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |