

Apvalus cilindras DSAS-16- -P-A

Gaminio numeris: 171421
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Antgalis su su posūtkio guoliu

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	1 ... 250 mm
Stūmoklio diametras	16 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	103,7 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	120,6 N
Judanti masė 0 mm eigos	35 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	2,2 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	56 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	4,9 g
Pneumatinis pajungimas	M10x1
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis