

# Apvalus cilindras DSAG-32- -P

Gaminio numeris: 172003  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Antgalis su sriegiu gale](#)

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Eiga   | 1 ... 500 mm   |
| Stūmoklio diametras                                      | 32 mm  |
| Dempferiavimas   | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių                                  |
| Darbinis slėgis  | 1 ... 10 bar   |
| Darbo režimas  | dvipusio veikimo   |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                            | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L   |
| Aplinkos temperatūra                                     | -20 ... 80 °C  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 415 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 483 N  |
| Judanti masė 0 mm eigos                                  | 222 g  |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui             | 8,9 g  |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai                            | 312 g  |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                            | 15,4 g   |
| Pneumatinis pajungimas                                   | M26x1,5  |
| Material cover   | Aliuminio liejinys   |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material housing   | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |
| Material piston rod                                      | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |