


Kreipiamosios EAGF-V2-KF-63-200

Gaminio numeris: 1725843

★ Kernprogramm

For electric cylinder ESBF.

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|-----------------------------------|
| Dydis | 63 |
| Eiga | 200 mm |
| Reverso tarpelis | 0 µm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kreipiančioji | Cirkuliuojantis guolio kreipiklis |
| Konstrukcija | Kreipiamoji |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Maksimali jėga Fy | 1.260 N |
| Max. force Fy static | 1.600 N |
| Maksimali jėga Fz | 1.260 N |
| Max. force Fz static | 1.600 N |
| Maksimalus momentas Mx | 75 Nm |
| Maksimalus statinis momentas Mx | 95 Nm |
| Maksimalus momentas My | 90 Nm |
| Maksimalus statinis momentas My | 115 Nm |
| Maksimalus momentas Mz | 90 Nm |
| Maksimalus statinis momentas Mz | 115 Nm |
| Perstūmimo jėga | 15 N |
| Judanti masė | 3.539 g |
| Produkto svoris | 6.505 g |
| Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke | 48 mm |
| Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke | 4,1 mm |
| Montavimo tipas | su vidiniu sriegiu |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of guide component | Terminiškai apdirbtas plienas |
| Material housing | Aliuminio liejinys anoduotas |
| Material yoke plate | Plienas |