



Elektromagnetinis skirstytuvas MEBH-5/3G-5,0-S-B-230AC

Gaminio numeris: 173122
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su rankiniu valdymu ir solenoidu, be kištukinio lizdo.
Šis tipas tinkamas vakuumui.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/3 uždaras |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Plotis | 17,8 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 600 l/min |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Leidimas | c UL us - Recognized (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Nominalus dydis | 5 mm |
| Tinklelio matmuo | 18 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droseliuojamas |
| Sandarinio principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Rankinis valdymas | su priedais, fiksacija |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | išorinis |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Overlap | Positive overlap |
| Valdymo slėgis | 3 ... 8 bar |
| b reikšmė | 0,5 |
| C reikšmė | 2,55 l/sbar |
| Išjungimo laikas | 25 ms |
| Įjungimo laikas | 12 ms |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| Ritės charakteristikos duomenys | 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumas vibracijoms | Tinkamumo transportui patikra, 1 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6 |
| Atsparumas smūgiams | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 40 °C |
| Terpės temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Garso slėgio lygis | 75 dB(A) |
| Valdymo terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 150 g |

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|--|
| Elektrinis pajungimas | Plug pattern type C to EN 175301-803 Kištukas pagal EN 175301-803 Kubinės konstrukcijos |
| Montavimo tipas | Ant pajungimo pado |
| Valdomas išmetimo portas 82/84 | Pajungimo padas |
| Valdomas oro portas 12 | Pajungimo padas |
| Valdomas oro portas 14 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | Pajungimo padas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |