



Elektromagnetinis skirstytuvas MEH-5/3G-5,0-B

Gaminio numeris: 173140
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Midi Pneumatic su elektromagnetine rite ir rankiniu valdymu, be lizdo.
Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/3 uždaras
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	17,8 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	600 l/min
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	5 mm
Tinklelio matmuo	18 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliojamas
Sandaravimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	su priedais, fiksacija
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Overlap	Positive overlap
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
b reikšmė	0,5
C reikšmė	2,55 l/sbar
Išjungimo laikas	25 ms
Ijungimo laikas	12 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 1.5 W
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumas vibracijoms	Tinkamumo transportui patikra, 1 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-20 ... 40 °C
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Garso slėgio lygis	75 dB(A)
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	150 g
Elektrinis pajungimas	Connection pattern type C to industry standard, 9.4 mm Kištukas

Savybės	Reikšmė
	Kubinės konstrukcijos
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado
Valdomas išmetimo portas 82/84	Pajungimo padas
Valdomas oro portas 12	Pajungimo padas
Valdomas oro portas 14	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 4	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 5	Pajungimo padas
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	HNBR NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu