

Posūtkio pavara DSM-10-180-P-A

Gaminio numeris: 173200

FESTO

su mova ant veleno, su stabdžiu, su padėties sekimu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	10
Dempferiavimo kampas	0,5 deg
Pasisukimo kampas	0 ... 180 deg
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Sukamas sparnas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,85 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,0026 kgm ²
Produkto svoris	149 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	atitinka RoHS
Material of drive shaft	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminis anoduotas