



# Resolverio kabelis NEBM-M23G12-E-5-N-S1G9

Gaminio numeris: 1732653

Nebetiekiamas produktas

[Tinka servovarikliui EMMS-AS-...](#)

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė                                      |
|--|--|
| Cable identification                                       | Without inscription label holder             |
| Electrical connection 1, function                          | Field device side                            |
| Electrical connection 1, design                            | apvalus                                      |
| Electrical connection 1, connection type                   | Kištuvo lizdas                               |
| Electrical connection 1, cable outlet                      | Tiesus                                       |
| Electrical connection 1, connection technology             | M23x1  |
| Electrical connection 1, number of pins/wires              | 12   |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires               | 6  |
| Electrical connection 2, function                          | Controller side                              |
| Electrical connection 2, design                            | kampinis                                     |
| Electrical connection 2, connection type                   | Kištukas                                     |
| Electrical connection 2, cable outlet                      | Tiesus                                       |
| Electrical connection 2, connection technology             | Sub-D  |
| Electrical connection 2, number of pins/wires              | 9  |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires               | 7  |
| Nominalus DC įtampos lygis                                 | 0 ... 30 V                                   |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa                          | 24 V   |
| Nominalus AC įtampos lygis                                 | 0 ... 30 V                                   |
| Nominali darbinė kintama įtampa                            | 24 V   |
| Kabelio ilgis  | 5 m  |
| Kabelio priedas  | tinkamas lanksčiai kabelio apsaugai          |
| Bending radius, flexible cable installation                | ≥ 98 mm                                      |
| Kabelio skersmuo   | 8,3 mm                                       |
| Kabelio struktūra  | 3x(2x0,14)+2x(0,5)<br>Ekranuotas             |
| Nominalus laidininko skerspjūvis                           | 0,14 mm <sup>2</sup><br>0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Apsaugos klasė   | IP65   |
| Note on degree of protection                               | IP30 for plug connector Sub-D<br>Sumontuotas |
| Aplinkos temperatūra                                       | -50 ... 80 °C                                |
| Aplinkos temperatūra esant lanksčiai kabelių instaliacijai | -40 ... 75 °C                                |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                               | in accordance with EU RoHS directive         |
| UKCA marking (see declaration of conformity)               | To UK RoHS instructions                      |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                               |
| Informacija  | atitinka RoHS                                |
| Užterštumo laipsnis  | 3  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                              | 0 - No corrosion stress                      |
| Material cable sheath                                      | TPE-U(PUR)                                   |