


Priartėjimo jutiklis SIES-Q8B-NO-K-L

Gaminio numeris: 174550

FESTO

Induktyvinis, su kabeliu, gali būti viename lygyje sumontuotas, normaliai uždara funkcija, neigiamas sujungimas.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Atitinka standartus | EN 60947-5-2 |
| Leidimas | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Nominalus suveikimo atstumas | 1,5 mm |
| Garantuojamas suveikimo atstumas | 1,2 mm |
| Redukcijos faktoriai | Aliuminis = 0.45 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.8 Varis = 0.4 Žalvaris = 0,55 Plienas, St 37 = 1.0 |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Kartojimo tikslumas | 0,07 mm |
| Jungiklio išėjimas | NPN |
| Komutavimo elemento funkcija | Normaliai uždaras kontaktas |
| Maksimalus perjungimo dažnis | 3.500 Hz |
| Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė | 1.500 Hz |
| Maksimali išėjimo srovė | 200 mA |
| Įtampos kritimas | 2 V |
| Atsparumas trumpam jungimui | Pulsuojantis |
| Nominalus DC įtampos lygis | 10 ... 30 V |
| Liekamoji pulsacija | 10 % |
| Tuščiosios veikos srovė | ≤ 10 mA |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | visoms elektrinėms jungtims |
| Elektrinis pajungimas | 3- šerdys Kabelis |
| Kabelio ilgis | 2,5 m |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Dydis | 8x8x40 mm |
| Montavimo tipas | su vidiniu sriegiu |
| Instaliavimo tipas | vienu lygiu |
| Produkto svoris | 39 g |
| Material housing | Cinkuota chromu padengta Nikeliuota |
| Darbo režimo displėjus | LED geltonas |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |