


# Jungtis su kabeliu KMEB-2-24-5-LED

Gaminio numeris: 174845

FESTO

Skirtas VUVB-, MEBH-, MOEBH- vožtuvam ir N2 solenoidam.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	400 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai Pasuktas kištuko lizdas Plug pattern type C to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio skersmuo	6,2 mm
Kabelio struktūra	3x0,75
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA POM
Material electrical contact	Bronzinis