


Vienkryptis droselis GRLA-M5-QS-4-LF-C

Gaminio numeris: 175056

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Skirstytuvo funkcija | Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | QS-4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | M5 |
| Reguliuojantis elementas | Varžtas |
| Montavimo tipas | Su sriegiu |
| Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi | 40 l/min |
| Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį | 50 ... 75 l/min |
| Darbinis slėgis | 0,2 ... 10 bar |
| Operating pressure | 2,9 ... 145 psi |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Maritime classification | see certificate |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 80 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 100 ... 150 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Maksimalus priveržimo momentas | 1,5 Nm |
| Produkto svoris | 9 g |
| Material of threaded plug | Žalvaris Nikeluota |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material adjusting screw | Žalvaris |
| Material swivel fitting | Cinkuota |