



Slėgio jungiklis PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Gaminio numeris: 175252

FESTO

Atidaro ir uždaro elektros grandinę, kai pasiekiamas tam tikras slėgis.
Reguliuojamas įsijungimo taškas. Be elektrinio lizdo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Matuotas kintamasis	Santykinis slėgis
Matavimo metodas	Pneumatinis-elektrinis slėgio keitiklis
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Terpės temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-30 ... 100 °C
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Maksimalus perjungimo dažnis	3 Hz
Maksimali perjungimo išėjimo kintama įtampa	250 V
Maksimali perjungimo išėjimo nuolatinė įtampa	250 V
Maksimali išėjimo srovė	4.000 mA
Elektrinis pajungimas	4-poliai Kištukas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Produkto svoris	900 g
Material housing	PA66-GF30 galvanizuotas plienas
Material membrane	NBR
Slenksčio nustatymo diapazonas	1 ... 10 bar
Apsaugos klasė	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L