


Pozicijos jutiklis SMH-S1-HGD16

Gaminio numeris: 175713
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su magnetinio lauko efektu, bekontaktinis aptikimas su mini griebtuvais. Funkcionalus tik derinant su vertinimo vienetu SMH-AE1 ar signalo konverteriu SVE4.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Konstrukcija | griebtuvui |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Matuotas kintamasis | Pozicija |
| Matavimo principas | Holo magnetinis |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Atsparumas trumpam jungimui | Ne |
| Perkrovimo galimybė | Negalimas |
| Išėjimo signalas | Analogas |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | Ne |
| Electrical connection 1, connection type | Jungtis su kabeliu |
| Electrical connection 1, connection technology | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 4 |
| Material electrical contact | Brass, gold-plated |
| Kabelio ilgis | 0,5 m |
| Kabelio apvalkalo spalva | pilkas |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Montavimo tipas | įsuktas ant griebtuvo |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Produkto svoris | 30 g |
| Material housing | Aliuminio liejinys Epoksidinė derva Nikeliuotas varis POM PUR |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |