

Pusiau sukimosi pavara DRQD-25- -


Gaminio numeris: 175803

FESTO

Konfigūruojamas

Prieš užsakant prašome sukonfiguruoti produktą.

Priklausomai nuo konfigūracijos, teoriniai duomenys pateikti duomenų lape ir atitinkami priedai gali ne visiškai tikti šiam produktui.



Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Pasisukimo kampas	1 ... 360 deg
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija, reguliuojama Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika, reguliuojamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Maksimalus tarpinių pozicijų skaičius	1
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Maitinimas FW: atlenktas velenas SD: Perkėlimo plokštė ZW: kaiščio velenas
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
ATEX kategorija	II 2 GD
ATEX identifikacija	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX aplinkos temperatūra	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Sukimo momentas prie 6 bar	6,1 ... 6,2 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,002 ... 0,07 kgm ²
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie pavaros veleną	Terminiškai apdirbtas plienas
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis