



Apvalus cilindras DSAG-16- -PPV-A-S2-S6

Gaminio numeris: 176301

FESTO

Antgalis su sriegiu gale, su kliauru cilindro kotu karščiui atsparumas iki 120°C

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 250 mm
Stūmoklio diametras	16 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Dempferiavimo ilgis	14 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	103,7 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	120,6 N
Judanti masė 0 mm eigos	35 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	4,9 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	56 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	2,2 g
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	FPM
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis