


Apvalus cilindras DSAG-20- -P-A-S6


Gaminio numeris: 176336

FESTO

Antgalis su sriegiu gale, atsparumas karščiui iki 120 °C
Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	1 ... 320 mm
Stūmoklio diametras	20 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	158,3 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	188,5 N
Judanti masė 0 mm eigos	79 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	7,2 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	138 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	3,9 g
Pneumatinis pajungimas	M20x1,5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	FPM
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis