



# Apvalus cilindras DSAG-25- -P-S2-S6

Gaminio numeris: 176402

FESTO

Antgalis su sriegiu gale, su kliauru cilindro kotu karščiui atsparumas iki 120°C

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Stūmoklio koto sriegis	M10x1,25
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	247,4 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	294,5 N
Judanti masė 0 mm eigos	141 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	11,1 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	212 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	6,2 g
Pneumatinis pajungimas	M26x1,5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	FPM
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis