


Apvalus cilindras DSAH-50- -PPV-A-CT

Gaminio numeris: 176564


FESTO

su prisukamu antgaliu tiesioginiam montavimui, galinis antgalis su oro padavimo jungtimi statmena cilindro ašiai.

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	50 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	27 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	989 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	1.178 N
Judanti masė 0 mm eigos	892 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	40,1 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	977 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	24,8 g
Pneumatinis pajungimas	M6
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas