


Apvalus cilindras DSAG-63- -PPV-A-Q

Gaminio numeris: 176582

FESTO

Antgalis su sriegiu gale, su staciakampiu cilindro kotu
Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	1 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	63 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kvadrato formos kreipiamosios
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	27 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	1.682 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	1.870 N
Judanti masė 0 mm eigos	1.137 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	43,9 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	1.397 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	24,8 g
Pneumatinis pajungimas	M45x1,5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas