

Šarnyro flanšas SUA-40-R3

Gaminio numeris: 176887

FESTO

ADVU, AEVU cilindrams, apkabų LBN ar LN, LSN tvirtinimui prie kronšteino.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Montavimo pozicija	Bet koks
Variantai	Padidinta apsauga nuo korozijos
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	195 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Aliuminio liejinys Su apsaugine danga
Material mounting pin	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material sleeve	Spyruoklinis plienas
Material bearing	Plastinis
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material lock	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material shaft	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis