

Šarnyro flanšas SNCB-32-R3

Gaminio numeris: 176944

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Paremtas standartu	ISO 15552
Variantai	Padidinta apsauga nuo korozijos
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Aplinkos temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkto svoris	100 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Padengtas aliuminiu Su apsaugine danga
Material mounting pin	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material bearing	Plastinis
Material disc	galvanizuotas plienas
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material lock	spyruoklinis plienas, cinkuotas