


Daugiakaitis paskirstytojas MPV-E/A12-M8

Gaminio numeris: 177670

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Montavimo tipas | Su kiauryme su bėgelio Pasirenkamas |
| Produkto svoris | 120 g |
| Elektrinės jungties technologija, lėjimas/išėjimas | M8 3-poliai |
| Nominalus DC įtampos lygis | 10 ... 30 V |
| Griovelio srovės pralaidumas | 1 A |
| Leidžiama srovės apkrova | 4 A |
| Apsaugos klasė | IP65 Sumontuotas pagal IEC 60529 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Material housing | PA6 sustiprintas |
| Material socket | Žalvaris |