

Plastikinis vamzdelis PQ-PA-12X1,5X3000

Gaminio numeris: 177728

FESTO

Suslėgtam orui, vakuumui ar skysčiams. Ilgis 3 m.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	12 mm
Vidinis diametras	9 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 15 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-25 ... 75 °C
Aplinkos temperatūra	-25 ... 75 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,051 kg/m
Spalva	Juodas
Material tubing	PA