

Plastikiniai vamzdeliai

PUN-10X1,5-GE

Gaminio numeris: 178420

FESTO

Kalibruota išorė, QS-, CK- ir CN- tipo sujungimams, poliuretanais (neapbruota naudojimui maisto pramonėje).



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Išorinis diametras | 10 mm |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą | 54 mm |
| Vidinis diametras | 7 mm |
| Min. lenkimo spindulys | 28 mm |
| Instructions for use | TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 7 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 101,5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Leidimas | TÜV |
| Skyriaus sertifikatas | B 013277 0506 00 |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Material fire test | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -35 ... 60 °C |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,0489 kg/m |
| Pneumatinis pajungimas | Kištuko jungties išorinis skersmuo 10mm |
| Spalva | geltonas |
| Atramos kietumas | D 52 +/-3 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material tubing | TPE-U(PU) |