

# Adsorbcinis džiovintuvas LDF-H1-G1/4-24

Gaminio numeris: 178516

FESTO

Sausam ir švariam suslęgtam orui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	Šalto regeneravimo adsorbcinis džiovintuvas
Iėjimo slėgis 1	4 ... 10,5 bar
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Slėgio rasos taškas	-40 °C
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	2.2.1 pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	2 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	2 ... 50 °C
Produkto svoris	5.400 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota