

Adsorbcinis džiovintuvas

LDF-H2-G1/4-24

Gaminio numeris: 178519

FESTO

Sausam ir švariam suslėgtam orui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Konstrukcija | Šalto regeneravimo adsorbcinis džiovintuvas |
| Iėjimo slėgis 1 | 4 ... 10,5 bar |
| Darbinė terpė | Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| Slėgio rasos taškas | -40 °C |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Oro švarumo klasė išėjime | 2.2.1 pagal DIN ISO 8573-1 |
| Terpės temperatūra | 2 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | 2 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 6.500 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie tvirtinimą | Cinkuota |