

Adsorbacinis džiovintuvas LDF-H6-G1/2

Gaminio numeris: 178531

FESTO

Sausam ir švariam suslęgtam orui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	Šalto regeneravimo adsorbacinis džiovintuvas
Įėjimo slėgis 1	4 ... 10,5 bar
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslęgtas oras
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalvimus atitinka EU reikalvimus žemose įtampose
Slėgio rasos taškas	-40 °C
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	2.2.1 pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	2 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	2 ... 50 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Produkto svoris	35.700 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota