



pulse valve

VZWE-F-M22C-M-F750-620-H

Gaminio numeris: 1810664
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Konstrukcija | Tiesi versija su flanšu Membraninė sklendė |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | suspaustas su sriegiu |
| Sklendės prijungimas 1 | Flanšo skersmuo: 75 mm |
| Sklendės prijungimas 2 | Flanšo skersmuo: 145.5 mm |
| Nominalus dydis | 62 mm |
| Skirstytuvo funkcija | 2/2 uždaras, vienos ritės |
| Rankinis valdymas | nėra |
| Srauto kryptis | nerversuojamas |
| Terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Slėgio skirtumas | 0,35 bar |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Terpės slėgis | 0,35 ... 8 bar |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Negalima naudoti tepamo oro. |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Srautas Kv | 95 m3/h |
| Ijungimo laikas | ≤ 30 ms |
| Išjungimo laikas | ≤ 100 ms |
| Informacija | atitinka RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |
| Korpuso medžiagos numeris | EN AC-47100D |
| Material seals | NBR |
| Material screws | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Medžiagos numeris, varžtas | 1.4301 |
| Material plunger tube | aukštai legiruotas plienas |
| Material membrane | NBR-PA |
| Produkto svoris | 3.100 g |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |