

# Užmaunama jungtis QS-1/4-3/8-I-U-M

Gaminio numeris: 183744

FESTO

išorinis sriegis su išorine penkiakampe jungtimi



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | Standartas                                       |
| Nominalus dydis                                 | 0,287 "  |
| Sandarinio tipo ant varžto                      | padengimas                                       |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks   |
| Konstrukcija                                    | Tiesi forma                                      |
| Dėžės dydis                                     | 1  |
| Konstrukcija                                    | Traukimo/ stūmimo principas                      |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa                                 |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi                              |
| Maritime classification                         | see certificate                                  |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Aplinkos temperatūra                            | 0 ... 60 °C                                      |
| Produkto svoris                                 | 0,776 oz   |
| Montavimo tipas                                 | Internal hexagon A/F 7                           |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | Išorinis sriegis R1/4                            |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | vamzdeliui, 3/8" išorinio skersmens              |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                                    |
| Išjungimo žiedo spalva                          | pilkas   |
| Informacija                                     | atitinka RoHS                                    |
| Material housing                                | Žalvaris<br>Nikeliuota                           |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis         |