

# Manometras MA-40-10-G1/4-EN

Gaminio numeris: 183900

FESTO

Su displėjum bar. Ir psi. Vienetais



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Indikacijos diapazonas (bar)            | 0 ... 10 bar                                     |
| Display range                           | 0 ... 145 psi                                    |
| Atitinka standartus                     | EN 837-1   |
| Manometro nominalus dydis               | 40   |
| Konstrukcija                            | manometras                                       |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į liniją                           |
| Darbinė terpė                           | Inertinės dujos<br>Neutralūs skysčiai            |
| Operating pressure MPa                  | 0 ... 1 MPa                                      |
| Darbinis slėgis                         | 0 ... 10 bar                                     |
| Operating pressure                      | 0 ... 145 psi                                    |
| Kintantis apkrovos faktorius            | 0,66   |
| Matavimo tikslumo klasė                 | 2,5  |
| Apsaugos klasė                          | IP43   |
| Terpės temperatūra                      | -20 ... 60 °C                                    |
| Aplinkos temperatūra                    | -20 ... 60 °C                                    |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Informacija                             | atitinka RoHS                                    |
| Pajungimo pozicija                      | Užpakalinė centrinė pusė                         |
| Pneumatinis pajungimas                  | G1/4   |
| Medžiaga                                | Žalvaris   |
| Material of threaded plug               | Žalvaris   |
| Material housing                        | ABS  |
| Material screen                         | PS   |
| Korpuso spalva                          | Juodas   |
| Produkto svoris                         | 70 g   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Netinka acetilenui<br>Netinka deguoniui          |
| Skalė                                   | Dviguba skalė<br>Bar (išorinis)<br>psi (vidinis) |