

# Rankinis valdymas HAB-1/4

Gaminio numeris: 184586

FESTO

Oro išmetimui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Skirstytuvo funkcija	nuorinimo elementas
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	165 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimalus priveržimo momentas	15 Nm
Montavimo tipas	Su sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy