



# Apvalus cilindras CRDSNU-3/4"- -P-A-S2

Gaminio numeris: 185405

FESTO

Atsparus korozijai, dvikotis.  
DIN ISO 6432, bekontaktiniam padėties nuskaitymui, combi  
konstrukcija, su elastiniais amortizaciniais žiedais galuose.  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.  
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



Exemplary representation

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,4 ... 13 "
Stūmoklio diametras	3/4"
Paremtas standartu	ISO 6432
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	158 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	158 N
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	43,9 g
Pneumatinis pajungimas	NPT1/8-27