

# Apvalus cilindras CRDSNU-1"- -P-A-S2

Gaminio numeris: 185406



FESTO

Atsparus korozijai, dvikotis.

DIN ISO 6432, bekontaktiniam padėties nuskaitymui, combi konstrukcija, su elastiniais amortizaciniais žiedais galuose.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



Exemplary representation

## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Eiga                                    | 0,4 ... 20 "   |
| Stūmoklio diametras                     | 1 "  |
| Paremtas standartu                      | ISO 6432   |
| Dempferiavimas                          | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių                                  |
| Koto galas                              | Išorinis sriegis   |
| Darbinis slėgis                         | 1 ... 10 bar   |
| Darbo režimas                           | dvipusio veikimo   |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 4  |
| Aplinkos temperatūra                    | -20 ... 80 °C  |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant       | 247 N  |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant     | 247 N  |
| Pneumatinis pajungimas                  | NPT1/8-27  |